

Puristusmittataulukko

Interlock IMM

Päivitetty 6.9.2024

LETKUTYYPPI	KOKO	12	16	20	24	32
	TUUMAA	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

4SP 	Holkki SH4010-...T	SH4010-12T	SH4010-16T			
		33,0	41,2			
	Sisä	15	17			
	Ulko	52	64			

4SH 	Holkki SH4010-...T	SH4010-12T	SH4010-16T	SH4010-20	SH4010-24T	SH4010-32T
		33,0	41,2	50,5	56,8	72,7
	Sisä	15	17	22	22,5	30
	Ulko	52	64	74	81	85

R13 	Holkki SH4010-...T SSH4010-...T	SH4010-12T	SSH4010-16T	SSH4010-20T	SSH4010-24T	SSH4010-32T
		33,2	43,3	54,2	60,5	77,9
	Sisä	15	17	22	22,5	30
	Ulko	15	17	22	22,5	30

R15 	Holkki SH4010-...T SSH4010-...T	SH4010-12T	SSH4010-16T	SSH4010-20T	SSH4010-24T	SSH4010-32T
		33,2	43,3	54,2	60,5	77,9
	Sisä	15	17	22	22,5	30
	Ulko	52	64	74	81	85

Arvot ovat ohjeellisia. Virheettöman tuloksen takaamiseksi on syytä mitata liittimen reiän supistuma tulkisarjan avulla.

Letkukoko	Supistuma mm	Letkukoko	Supistuma mm	Letkukoko	Supistuma mm
1/4"	0,2-0,6	5/8"	0,3-0,7	1 1/4"	0,4-1,2
3/8"	0,2-0,6	3/4"	0,4-0,6	1 1/2"	0,4-1,4
1/2"	0,3-0,7	1"	0,4-0,8	2"	0,4-1,4

HOLKIN TYYPPI	PURISTUS- MITTA	SISÄ KUORINTAPITUUS	ULKO KUORINTAPITUUS
------------------	----------------------------	------------------------	------------------------